

CPPS avsmalnande plastskruvkontakt med stållock för A12



DESIGN

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

Material: Högdensitetspolyeten (HDPE);Stål

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Höjd (H)
EL14CPPS	153620	14 mm			22 mm	15 mm
EL12CPPS	153610	12 mm	#4	10M.	17 mm	15 mm
EL18CPPS	153640	18 mm			27 mm	15 mm
EL10CPPS	153600	10 mm	#3		17 mm	15 mm
EL16CPPS	153630	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	22 mm	15 mm
EL20CPPS	153650	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	27 mm	15 mm
EL30CPPS	153690	30 mm			37 mm	18 mm
EL50TCPPS	154970	50 mm			64 mm	18 mm
EL28CPPS	153680	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	37 mm	18 mm
EL25CPPS	153670	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	33 mm	18 mm
EL40CPPS	153710	40 mm			52 mm	18 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Höjd(H)
EL22CPPS	153660	22 mm	#7		33 mm	18 mm
EL32CPPS	153700	32 mm	#10		42 mm	18 mm

Table 2/2			
Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Antal i förpackningen
EL14CPPS	153620	Grön	100
EL12CPPS	153610	Röd	100
EL18CPPS	153640	Vit	100
EL10CPPS	153600	Gul	100
EL16CPPS	153630	Svart	100
EL20CPPS	153650	Gul	100
EL30CPPS	153690	Vit	100
EL50TCPPS	154970	Svart	40
EL28CPPS	153680	Svart	100
EL25CPPS	153670	Röd	100
EL40CPPS	153710	Grön	50
EL22CPPS	153660	Blå	100
EL32CPPS	153700	Gul	100

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE