

A12 Standard Coupler for Cryogenic Applications, 32 mm, #10

KATALOGNUMMER

EL32A12CRN



The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.

DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)

PRODUKTATTRIBUT

Material: Rostfritt stål 431 (EN 1.4057)

Yta: Standard

Armeringsstorlek, metrisk: 32 mm

Armeringsstorlek, USA: #10

Diameter (Ø): 45 mm

Längd (L): 108mm

Skendjup (BD): 45mm

Skenavstånd (BG): 18mm


Enhetsvikt: 0.79 kg

Utformad för att möta: ACI 318 typ 1 (125 % angivet utbyte); ACI 318 typ 2 (angiven draghållfasthet); AS3600; BS EN 1992-1-1; DIN EN 1992-1-1; EN 14620-3; Eurokod 2

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE