

nVent LENTON InterLok position Grout-Fill koppling



DESIGN

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Material: Gjutjärn
Yta: Standard
Förpackning: Standard

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Längd 1 (L1)
LK6STHD	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	65 mm	48 mm	265 mm
LK11STHD	36 mm	#11	35M	80 mm	62 mm	389 mm
LKT14STHD	43 mm	#14	45M.	94 mm	70 mm	485 mm

Table 2/2

Katalognummer	Längd 2 (L2)	Längd 3 (L3)	Skendjup (BD)	Kopplingsstomme (CB)	Enhetsvikt	Antal i förpackningen
LK6STHD	284 mm	156mm	28mm	200mm	2.42 kg	8
LK11STHD	414 mm	251mm	43mm	305mm	4.59 kg	4
LKT14STHD	505 mm	312mm	56mm	386mm	8.3 kg	2

Utformad för att möta:


AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % angivet utbyte);ACI 318 typ 2 (angiven draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE