

nVent LENTON InterLok position övergång Grout-Fill koppling



DESIGN

Designed to splice different diameter bars

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Material	Yta	Förpackning	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Diameter 1 (Ø1)
LK1110STHD	Gjutjärn	Standard	Standard	36 mm, 32 mm	#11, #10	80 mm

Table 2/3

Katalognummer	Diameter 2 (Ø2)	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Längd 3 (L3)	Skendjup (BD)	Kopplingsstomme (CB)
LK1110STHD	62 mm	384 mm	410 mm	251mm	40mm	305mm

Table 3/3

Katalognummer	Enhetsvikt	Antal i förpackningen
LK1110STHD	4.59 kg	4

Utformad för att möta:


AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % angivet utbyte);ACI 318 typ 2 (angiven draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMS



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE