

nVent LENTON InterLok övergångs Grout-Fill Coupler, slät



DESIGN

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Material: Gjutjärn
Yta: Standard

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkt	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
LK86	Montering i ett stycke	25 mm, 20 mm	#8, #6	25 MILJONER EURO, 20 MILJONER EURO	68 mm	51 mm
LK87	Montering i ett stycke	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	Montering i ett stycke	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	Montering i ett stycke	28 mm, 25 mm	#9, #8	30 MILJONER EURO, 25 MILJONER EURO	71 mm	54 mm
LK119	Montering i två delar	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30 MILJONER EURO	79 mm	62 mm
LK109	Montering i ett stycke	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm

Katalognummer	Produkt	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
LK1110	Montering i ett stycke	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	Montering i ett stycke	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	Montering i ett stycke	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M., 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	Montering i ett stycke	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M.	114 mm	83 mm

Table 2/2

Katalognummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Skendjup (BD)	Enhetsvikt	Antal i förpackningen
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg	8
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg	8
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg	8
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg	8
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg	4
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg	8
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg	8
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg	4
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg	4
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg	


Utformad för att möta:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % angivet utbyte);ACI 318 typ 2 (angiven draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE