

# 19-tums monteringssats M6



För standardjordning använd en jordmutter och bricka på minst en fästpunkt.

När 19-tums monteringssats används med ledande 19-tums panelfäste behövs inga jordade korgmutterar.

## DESIGN

Monteringssatser för montering av 19-tums komponenter i ett skåp

För montering av frontpaneler, fördelningsfält eller andra komponenter på ramen, glidfästen eller djupbalkar med fyrkantiga urtag

**Yta:** Zinkpläterad  
**Produkttyp:** Monteringssats



## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Längd | Antal i förpackningen | Trådstorlek | Material  | Produktfamilj                                                                                                               | Typ            |
|---------------|-------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 21101-809     |       | 50                    | M6          | Stål, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Utomhus | Monteringssats |
| 21101-810     |       | 100                   | M6          | Stål, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Utomhus | Monteringssats |
| 21100-435     |       | 8                     | M6          | Stål, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Utomhus | Monteringssats |
| 21190-435     |       | 32                    | M6          | Stål, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Utomhus           | Monteringssats |
| 21190-095     |       | 4                     | M6          | Stål, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Utomhus           | Monteringssats |

| Katalognummer | Längd | Antal i förpackningen | Trådstorlek | Material | Produktfamilj | Typ                           |
|---------------|-------|-----------------------|-------------|----------|---------------|-------------------------------|
| 21120-196     | 16mm  | 4                     | M6          | Stål     |               | Monterings<br>sats,<br>Jordad |
| 21120-197     | 16mm  | 32                    | M6          | Stål     |               | Monterings<br>sats, Jordad    |
| 21120-198     | 16mm  | 50                    | M6          | Stål     |               | Monterings<br>sats, Jordad    |
| 21120-199     | 13mm  | 100                   | M6          | Stål     |               | Monterings<br>sats, Jordad    |
| 21120-213     |       | 4                     | M6          | Stål     |               | Monterings<br>sats            |
| 21120-214     |       | 50                    | M6          | Stål     |               | Monterings<br>sats            |
| 21120-215     |       | 32                    | M6          | Stål     |               | Monterings<br>sats            |
| 21120-216     |       | 100                   | M6          | Stål     |               | Monterings<br>sats            |

Table 2/2

| Katalognummer | Fungerar med                                                                   | Certifieringar |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 21101-809     | 19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp | RoHS           |
| 21101-810     | 19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp | RoHS           |
| 21100-435     | 19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp | RoHS           |
| 21190-435     | 19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19" Indoor Cabinets, 19-tums utomhusskåp | RoHS           |
| 21190-095     | 19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp | RoHS           |
| 21120-196     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                        |                |
| 21120-197     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                        |                |
| 21120-198     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                        |                |
| 21120-199     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                        |                |
| 21120-213     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                        |                |
| 21120-214     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                        |                |
| 21120-215     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                        |                |
| 21120-216     | Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                        |                |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.