


Luftbaffle, U-frontpanel, Refrofit-skärmning, textil



Luftplåten med U-formad frontpanel täcker en tom öppning för att eliminera en luftflödesutgång. Den U-formade frontpanelen kan användas med en textil EMC-packning.

DESIGN

luftbaffel eliminerar luftläckage i tomma öppningar

Kåpan trycks in i styrskenan

Yta:	Anodiserad; Passiverad
Material:	Aluminium
Produktfamilj:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttyp:	Luftbaffel
Typ:	Med frontpanel



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Djup	EMC-skydd	Rackbredd	Fungerar med
20848-728	3U	1	160mm	Nej (kan eftermonteras)	4HP	Underrack, Lådor
20848-729	3U	1	220mm	Nej (kan eftermonteras)	4HP	Underrack, Lådor
20848-736	6U	1	160mm	Nej (kan eftermonteras)	4HP	Underrack, Lådor
20848-737	6U	1	220mm	Nej (kan eftermonteras)	4HP	Underrack, Lådor

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Luftbaffel för 280 mm djup och för 80 mm bakre i/O-kort finns på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

