

Luftintag utan frontpanel



Luftplåten utan delvis frontpanel kan kombineras med en frontpanel som täcker hela bredden. Den täcker en tom plats för att eliminera en luftläcka.

DESIGN

Luftbafflar eliminerar luftläckage från tomma öppningar

Kåpan trycks in i styrskenan

Produkttyp: Luftbaffel
Material: Aluminium
Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ: Utan frontpanel



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Djup	Rackbredd	Fungerar med
34562-827	6U	1	220mm	4HP	Underrack, Lådor
34562-823	3U	1	160mm	4HP	Underrack, Lådor
34562-826	6U	1	160mm	4HP	Underrack, Lådor
34562-824	3U	1	220mm	4HP	Underrack, Lådor

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Luftbaffel för 280 mm djup och för 80 mm bakre i/O-kort finns på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE