


Monteringsdetaljer för robusta komponenter



Monteringsdetaljer med gänglåsningssmedel för robust sidopanel, horisontell skena, täckplåtar, bakre vinkel.

DESIGN

Skravar för följande fästen: Robust sidopanel - horisontell skena, robust sidopanel - täckplatta, robust sidopanel - bakre vinkel

Produktfamilj: EuropacPRO
Produkttyp: Monteringssats



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Typ	Längd	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Yta	Material	Fungerar med
24566-100	Försänkt skruv	18mm	100	M4		Rostfritt stål	Underrack
24566-101	Försänkt skruv	14mm	100	M4		Rostfritt stål	Underrack
24560-140	Fyrkantig mutter		100		Zinkpläterad	Stål	Underrack
24566-102	Skruv med pannhuvud	14mm	100	M4		Rostfritt stål	Underrack
24566-103	Skruv med pannhuvud	10mm	100	M4		Rostfritt stål	Underrack
24566-104	Skruv med pannhuvud	8mm	100	M4		Rostfritt stål	Underrack
24566-105	Försänkt skruv	7mm	100	M4		Rostfritt stål	Underrack
24566-106	Försänkt skruv	10mm	100	M4		Rostfritt stål	Underrack

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

