


Flänsskruv, tvärgående/spårad



Typ: Skruv
Produkttyp: Skruv



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Diameter	Längd	Material	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek
21102-026	2.5mm	12.3mm	Stål	Förtennad	100	M2.5
21101-102		12.3mm	Stål	Zink-topplack	100	M2.5
21101-906		12.3mm	Rostfritt stål		100	M2.5
21101-101		12.3mm	Stål	Förtennad	100	M2.5
21101-323		11mm			100	M2.5

Table 2/2

Katalognummer	Djup	Höjd	Bredd	Fungerar med	Gängtyp	Vridmoment	Certifieringar
21102-026				Plugin-enhet av ramtyp, Kassetter		0.3N·m	
21101-102	14.3mm	5mm	5mm	Frontpaneler	Metrisk	0.3N·m	RoHS
21101-906				Frontpaneler		0.3N·m	RoHS
21101-101	14.3mm	5mm	5mm	Frontpaneler	Metrisk	0.3N·m	RoHS
21101-323				Frontpaneler			

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE