


Försänkt skruv



Försänkta skruvar används för många monteringsalternativ i ett underrack eller skrivbordsfodral.

DESIGN

Försänkt skruv

Cross Recess imprint offers a high level of torque to achieve quick and easy installation

Torx imprint bears greater torque

The Torx star-shaped head prevents cam-out

Produkttyp: Skruv



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Längd	Material	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Höjd
24560-182	12mm	Stål	Zinkpläterad	4	M5	
24560-183	12mm	Stål	Zinkpläterad	100	M5	
21100-429	8mm	Stål	Förtennad	100	M2.5	
21100-507	12mm	Stål	Förtennad	100	M2.5	
21100-500	10mm	Stål	Förtennad	100	M2.5	
21100-542	8mm	Stål	Förtennad	100	M3	
21100-649	10mm	Stål	Zinc Plated, Black	100	M2.5	
24560-139	5mm	Stål	Zinkpläterad	100	M4	
24560-145	14mm	Stål	Zinkpläterad	100	M4	
24560-158	7.7mm	Stål	Zinkpläterad	100	M2.5	
24560-164	8mm	Stål	Förtennad	100	M2.5	4.7mm

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Bredd	Fungerar med	Trådlängd	Gängtyp	Vridmoment
24560-182	Försänkt skruv		Frontpaneler	12mm		2.3N·m
24560-183	Försänkt skruv		Frontpaneler	12mm		2.3N·m

Katalognummer	Typ	Bredd	Fungerar med	Trådlängd	Gängtyp	Vridmoment
21100-429	Skruv		Frontpaneler	8mm		0.3N·m
21100-507	Skruv		Frontpaneler	12mm		0.3N·m
21100-500	Skruv		Frontpaneler	10mm		0.3N·m
21100-542	Skruv		Frontpaneler	8mm		0.35N·m
21100-649	Skruv		Frontpaneler	10mm		0.3N·m
24560-139	Försänkt skruv		Frontpaneler	5mm		1.2N·m
24560-145	Försänkt skruv		Frontpaneler	14mm		1.2N·m
24560-158	Försänkt skruv		Frontpaneler	7.7mm		0.3N·m
24560-164	Försänkt skruv	4.7mm	Frontpaneler	8mm	Metrisk	0.3N·m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.