

DC-fläkt

Axialfläkt, 119 mm, med DC-ingång. Reservdel för 1 U fläktfack.

DESIGN

Axiell 119 mm likströmsfläkt, med kontakt för anslutningskabel



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Fungerar med	Bredd	Längd	Höjd	Spänning, DC	Luftflöde
20713-240	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h
20713-241	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-242	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
60713-600	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h

Table 2/2

Katalognummer	Bullernivå	Effekt	Max. statiskt tryck	Omgivningstemperatur	Antal i förpackningen
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Anslutningskabel och skyddsgaller beställs separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.