

DC-fläkt

Axialfläkt, 119 mm, med DC-ingång. Reservdel för 1 U fläktfack.

DESIGN

Axiell 119 mm likströmsfläkt, med kontakt för anslutningskabel



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Fungerar med	Bredd	Längd	Höjd	Spänning, DC	Luftflöde
60713-600	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h
20713-242	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
20713-241	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-240	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	19-tums fläktbrickor	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h

Table 2/2

Katalognummer	Bullernivå	Effekt	Max. statiskt tryck	Omgivningstemperatur	Antal i förpackningen
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Anslutningskabel och skyddsgaller beställs separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE