

Edge-DC-48VDC strömfördelningsenhet



nVent DC-48VDC Power Distribution Unit (DCDU) är utformad för att ge effektiv, säker och tillförlitlig kraftdistribution för telekom- och edge computing-miljöer. Den här enheten garanterar optimal prestanda och skydd för din kritiska infrastruktur.

DESIGN

Hög effektkapacitet: Robust 250 A 48 V DC-ingång

Blindparningsfunktion: Stöder switchade och uppmätta DC-moduler från 10 A till 60 A

Utlösningsskärmslarm för strömbrytare: Omedelbar avisering för att öka svarstiderna

Uppfyller branschstandarder: UL/CE-certifierad

Brytare som kan bytas under drift med exakt mätning: För energi, effekt, ström och spänning på både ingångs- och enhetsnivå

Granulär kontroll med enhetsnivåväxling: Hantering av enskilda enheter för optimerad prestanda

Övervakning av faktureringsgrad: Identifiering av potentiella systemfel

Smart Alerting System: Informerar om överström, överspänning, underspänning och andra tröskelbrott

Styrenhetens gränssnitt: TCP- eller IP-nätverksanslutning

Lokal ledning: Med tryckknapp på frontpanelen för att växla modulutgång. LED-indikator för panelstatus vidarebefordrar snabbt modulinformation till den lokala användaren



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Kretsbytare	Antal kretsbytare	Djup	Ingångsspänning DC	Mätningstyp
21280-001	Eldistributör	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	10	410mm	-48V min	Utlopp
21280-002	Eldistributör	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Utlopp
21280-003	Eldistributör	- 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Utlopp

Table 2/2

Katalognummer	Antal switchade uttag	Rackhöjd	Rackbredd	Nominell ström	Typ
21280-001	(2) 60 A, (8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDCU
21280-002	(4) 60 A, (4) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDCU
21280-003	(8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDCU

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För exakt konfiguration, se tabellen över levererade artiklar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

