

# Varistar CP mil 901E kabinett, militärcertifierat för stötar, vibrationer, EMC och korrosion



## KATALOGNUMMER

**10630-049**

Skåp med militär certifiering för stridsberedskap och överlevnad tuffa miljöer. Kapslingarna är avsedda för fregatt, flygvapen och militära tillämpningar.

Globala militära organisationer upprätthåller en omfattande lista över standarder för utrustning som används i militära tillämpningar. Genom att välja utrustning som uppfyller dessa standarder kan konstruktörer säkerställa att COTS-lösningar redan uppfyller minimikraven för att skydda verksamhetskritiska system.

## DESIGN

NTS testad enligt mil-DTL-901E för DSSM-fallbordstest med viktbelastning på 460 kg

NTS testad enligt testprocedur TP-PR168728-00 för EMI-skärmning - överensstämmer med mil-STD-461G.

NTS testad till mil-STD-810H för korrosionsbeständighet

NTS testad enligt mil-STD- 167-1A för vibration

Dubbelt skyddad mot korrosion, förzinkad och pulverlackerad

4 stötdämpare nedtill och 2 stötdämpare upptill

Bakre panel horisontellt uppdelad i 3 delar - övre täckplatta som täcker stötdämparens fästområde, undre täckplatta för kabelkanal, mittre bakre panel som stänger gapet mellan täckplattorna

EMC-bottenplatta anpassad med genomgående hål för att ansluta stötdämparna direkt till ramen

## PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 42U

Höjd: 2000mm

Bredd: 600mm

Djup: 800mm

Ramfärg: Svartgrå

Ramfärgkod: RAL 7021

Pläteringsmaterial: Stål

Pläteringsfärg: Svartgrå

Plätering, färgkod: RAL 7021

Antal i förpackningen: 1

Uppfyller: IEC 60529; MIL-S-901E; MIL-STD-461G; MIL-STD-810E; MIL-STD-167

Yta: Pulverlackerad

Rammaterial: Stål

Statisk belastning: 1600kg

Dynamisk belastning: 460kgf

Material: Stål; Stainless Stål

Nettovikt: 173.955kg

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåp

Kapslingsklass: IP55

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.