

Guardian Management Gateway

KATALOGNUMMER

11079-000



nVent SCHROFFS skyddsgateway är en plattform för miljöövervakning som är utformad för att känna av, spåra, lagra och larma hälso- och säkerhetsparametrar i en IT-datacenterinfrastruktur.

Hjärtat i plattformen är en kompakt styrenhet på 1 U i höjd/djup och 250 mm i bredd, den kan installeras som 19-enhet eller i valfritt tillgängligt utrymme i ett datacenterrack.

Management Gateway har tre sensorhanteringsportar där varje port kan övervaka upp till 16 sensorenheter med en total kabellängd på 40 meter per port, vilket gör att en enda Management Gateway-enhet kan övervaka flera rack eller hela rackgångar.

Förutom att övervaka fysiska parametrar som temperatur, fuktighet, rök, dörrstatus eller vattenintrång kan hanteringsgatewayen även övervaka nVent SCHROFFS rackkylare och radkylare med en enkel plug and play-installation.

Installation av Management Gateway med säkerhetsfunktioner, sensorkonfiguration, användarhantering, larm- och logghantering kan enkelt göras via ett inbyggt webbgränssnitt.

Huvud tillgång till företagsledninginkörsporten finnas genom nätverket för 1 GBE har kontakt med och att stödja industrinormprotokoll gillar SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP och HPI.

DESIGN

Plattform för miljöövervakning av datacenter

Kompakt design, passar överallt i ett datacenterrack

GUI för nätbrowser för aktivering, bevakning och försörjning

Tre hanteringsportar för anslutning av externa sensorer och Modbus-enheter

Upp till 16 sensorer eller enheter per hanteringsport med en total kabellängd på upp till 40 m.

LCD-peksskärm med automatisk orientering

Stöder nätverksprotokoll av branschstandard (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP och HPI)



RoHS
COMPLIANT

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Hanteringsenhet

Typ: Hanteringsgateway för basenhet

Rackhöjd: 1U

Höjd: 45mm

Bredd: 250mm

Djup: 45mm

Ingångsspänning DC: 12V min

Omgivningstemperatur: 5 – 60°C

Material: Aluminium

Yta: Pulverlackerad

Relativ luftfuktighet: 5 till 90 %, icke-kondenserande

Display: LCD

Nettovikt: 0.275kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

