

VPX-system, robust, 10 U, 10 platser, pluggbart nätaggregat

KATALOGNUMMER

20836-780

Robust VPX-system för 10 VPX-kort, 6 U, 1 tum, 160 mm och 10 bakre i/O-kort. Strömmen till systemet kommer från en pluggbar VPX-strömförsörjning. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.

DESIGN

Systemet är konstruerat i enlighet med: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

För tuffa tillämpningar med ökad stöt- och vibrationstålighet

PSU, 1 nätaggregat som kan anslutas, 1000 W, 6 U, plats för en andra PSU

Bakplan VPX 10 plats, 6 U, i enlighet med VITA 65, bakplan profil BKP6-CEN10-11.2.4.4

100 till 240 V AC-ingång på baksidan, huvudströmbrytare på chassits framsida

LED-spänning och fläktfelsindikator på framsidan

6 U främre korthållare och 6U bakre i/O-korthållare, med VPX-bakplan med 10 platser

Förberedd för teleskopiska objektglas

Optimalt EMC-skydd genom gångjärnsförsedd front- och bakpanel med inbyggt Honeycomp-filter



PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: System

Antal fack: 10

Typ: Robust 19-tums rackfäste

Bakplanstyp: VPX, VITA 65

Dataöverföring: 10 GbE; PCIe Gen3

Effekt per fack: 50W

Ingångsspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Front till bakdel

Rackhöjd: 10U

Strömförsörjningstyp: (1) PSU som är möjlig att plugga

Strömförsörjning inkluderad: Ja

Bakre I/O: Ja

Uppfyller: ANSI/VITA 46.0-2019

Effekt: 1000W

Djup: 490mm

Höjd: 443.7mm

Bredd: 480mm

Nettovikt: 32kg

Antal i förpackningen: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE