


Sats med frontpanel, skärmad, Bottengångjärn, 6 U, 42 HP, 2,5 mm, Al, anodiserad framsida, ledande på baksidan



KATALOGNUMMER

20848-602

U-profil frontpanel botten gångjärn för textilpackning.

DESIGN

U-profilens frontpanel kan öppnas i 135 graders öppningsvinkel (ej RatiopacPRO)

Möjliggör montering på horisontella skenor

Skärmad U-frontpanel med textil EMC-packning

Lämplig för underställ (EuropacPRO) och väskor (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)



PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 6U

Tillbehörstyp: Frontpanel

Rackbredd: 42HP

Antal i förpackningen: 1

Montage: Gångjärnsförsedd, underdel

Packningstyp: Textil

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Ledande

Behandlade kanter: Nej

Uppfyller: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Djup (D): 2.5mm

EMC-skydd: Nej (kan eftermonteras)

Yta: Anodiserad; Passiverad

Höjd (H): 261.8mm

Material: Aluminium

