

# VPX-bakplan, 6 U, 10 platser, BKP6-CEN10-11,2.4-4 RTM

## KATALOGNUMMER

**23001-816**

nVent SCHROFFS VPX-bakplan har utmärkt signalintegritet för högsta dataöverföringshastigheter.

## DESIGN


I enlighet med VITA 46,0 VPX-basstandard; VITA 46,3 Serial RapidIO på VPX; VITA 46,4 PCI Express på VPX Fabric-kontakt; VITA 46,7 Ethernet på VPX Fabric-kontakt; VITA 46,11-systemhantering för VPX

DIP-omkopplare för inställningar av systemplats

JTAG-anlutningar

Låsbara aux Utility- och SENSE-kontakter

M4 strömuttag för strömförsörjning, max. 22 A per uttag för varje spänning



## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Bakplan

Antal fack: 10

Rackhöjd: 6U

Bakplanstyp: VPX, VITA 65

Fackbredd: 5HP

Kontakttyp: MultiGig

Typ av strömkontakt: Kraftbultar, M4

Typ av verktygsanslutning: Microfit, 8-stifts

Bredd: 262.55mm

Nettovikt: 2.1kg

Antal i förpackningen: 1

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address,

parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Andra VPX-bakplan och anpassade VPX-bakplan kan beställas.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

