


Styrskena med kodning för CompactPCI/VME64x, Offset 0,1 tum, 160 mm, grön, SPQ 50

Phase-out

KATALOGNUMMER

64560-071



Förskjuten styrskena i plast (0,1 tum) med kodning för CompactPCI- och VME64x-system utgör ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. De valfria nyckelledningarna/kodningsstiften förhindrar att korten sätts in i fel fack. Styrskenorna kan dessutom skruvas fast på den horisontella skenan eller 1,5 mm tjocka plattor för högre stöt- och vibrationskrav. Styrskenan kan som tillval utrustas med en ESD-klämma, vilket säkerställer ledande kontakt mellan kretskort, handtag (IES, IEL) och horisontell skena. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO och EuropacPRO.

DESIGN

Förskjuten (0,1 tum) styrskena med 2 mm spårbredd och kodning för CompactPCI-nätaggregat

ESD-klämmor för PCB-spår och för inriktningsstift finns som tillval

Valfria nycklar/kodpinnar för att förhindra att korten sätts i fel position

Styrskenorna kan monteras i horisontella skenor (Al-extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 oC



PRODUKTATTRIBUT

Spårbredd: 2

Färg: Grön

Material: Plast

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena

Typ: Kodning, förskjutning

Fungerar med: Underrack; Lådor; Chassi

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.