


Styrskena standardtyp, med din-kontaktfäste, plast, 220 mm, 2 mm spårbredd, Röd, 1 par



KATALOGNUMMER

64560-075

Med styrskenan av standardtyp med kontaktfäste kan användaren fästa din-kontakterna (en 60603-2 (din 41612)) direkt på styrskenorna. Gäller endast Euroboards med måtten 100 x 160 mm och 100 x 220 mm. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO och EuropacPRO.

DESIGN

Enkel och ekonomisk montering av kontakter via snäppanslutningar som alternativ till z-skenor eller horisontella skenor med integrerad z-skena

För enkelt Euroboard-format 100 x 160 mm eller 100 x 220 mm; inte lämplig för dubbelt Euroboard-format

Styrskena i plast, ett stycke, röd, för spårbredd 2 mm

Kan fästas i horisontella skenor i Al-extrudering

Kan klämmas fast i en 1,5 mm tjock platta

Förvaringstemperatur: Från -40 oC ... 130 oC



PRODUKTATTRIBUT

Kortdjup: 220mm

Spårbredd: 2

Färg: Röd

Material: Polybutylentereftalat

Antal i förpackningen: 2

Uppfyller: EN 60603-2 (DIN 41612)

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena

Typ: Standard med DIN-kontakt

Fungerar med: Underrack; Lådor; Chassi

Nettovikt: 0.026kg

Paketenhet: Par

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.