


Styrskena Tillbehörstyp, förstärkt, PC, 220 mm, 2 mm spårbredd, Röd

KATALOGNUMMER

64568-078



Ny generation förstärkta styrskenor av tillbehörstyp för kretskort eller plug-in-enheter. Bildar ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. Med den optimerade designen och det nya högkvalitativa plastmaterialet förbättrades inte bara stabiliteten avsevärt, utan även brandsäkerhetsegenskaperna förbättrades. Detta innebär att materialet säkerställer låg brandfarlighet, låg röktoxicitet och densitet samt uppfyller kraven i en 45545-2 (brandsäkerhet i järnvägsfordon) som ställer R22, R23 och R24 med högsta risknivå HL3. Dessutom anses styrskenorna vara halogenfria enligt IEC 61249-2-21.

DESIGN

DEN NYA generationens förstärkta styrskenor av plast av tillbehörstyp för tillförlitlig fasthållning av kretskort eller plug-in-enheter

Signifikant ökad stabilitet tack vare ett högkvalitativt material (PC) och en optimerad design, vilket också möjliggör användning med robusta horisontella skenor

Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3

Halogenfri enligt IEC 61249-2-21

Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Kan skruvas fast på de horisontella skenorna typ H och R för högre krav på stötar och vibrationer

ESD-klämma finns som tillval för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC



PRODUKTATTRIBUT

Antal i förpackningen: 1

Kortdjup: 220mm

Spårbredd: 2

Färg: Röd

Uppfyller: EN 45545-2

Material: Fiberförstärkt plast

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena

Typ: Förstärkt

Fungerar med: Underrack; Lådor; 19-tums chassi; System

Nettovikt: 0.014kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE