


EuropacPRO 19-tums subrack kit för bakplan, tung, eftermonterad avskärmning, främre handtag



Ej EMC-skärmd underrack för bakplansmontering, tung version med toxsvetsade sidopaneler och främre handtag.

DESIGN

Subrack med sidopanel typ H ("tung"), 19-tums fäste är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat)

Levereras som platsbesparande platt-pack

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

Horisontell rälstyp "tung"

Stöt- och vibrationstålighet upp till 5 g.

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Stöt- och vibrationstestade enligt de tyska Bahnstandarderna BN 411002, BN 411003

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Installerad belastning upp till 15 kg

Version med främre handtag

Material: Aluminium
Yta: Anodiserad; Passiverad
EMC-skydd: Nej
Produkttyp: Underrack/chassi



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Antal i förpackningen	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24567-161	3U	175mm	1	Bakplan	160mm	Rostfritt stål EMC
24567-163	3U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål EMC

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Antal i förpackningen	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24567-164	3U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål EMC
24567-464	6U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål EMC
24567-461	6U	175mm	1	Bakplan	160mm	Rostfritt stål EMC
24567-162	3U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rostfritt stål EMC
24567-462	6U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rostfritt stål EMC
24567-463	6U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål EMC

Table 2/2

Katalognummer	Stöt- och vibrationstolerans	Handtag ingår	Montage	Uppfyller	Rackbredd	Statisk belastning	Certifieringar
24567-161	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS
24567-163	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-164	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-464	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-461	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-162	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-462	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-463	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE