

EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, tung, skärmad

EMC-skärmad underrack för montering på bakplan, tung version med toxsvetsade sidopaneler.



DESIGN

Subrack med sidopanel typ H ("tung"), 19-tums fäste är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat)

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

Levereras som platsbesparande platt-pack

Aluminiumkonstruktion

Horisontell rälstyp "tung"

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Stöt- och vibrationstestade enligt de tyska Bahnstandarderna BN 411002, BN 411003

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Produkttyp:	Underrack/chassi
EMC-skydd:	Ja

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Antal i förpackningen	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24563-172	3U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Textil
24563-174	3U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil
24563-474	6U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil
24563-173	3U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil
24563-472	6U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Textil
24563-473	6U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil

Table 2/2

Katalognummer	Stöt- och vibrationstolerans	Handtag ingår	Montage	Uppfyller	Rackbredd	Statisk belastning
24563-172	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-174	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-474	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-173	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-472	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-473	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE