

# EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, tung, skärmad

EMC-skärmad underrack för montering på bakplan, tung version med toxsvetsade sidopaneler.



## DESIGN

Subrack med sidopanel typ H ("tung"), 19-tums fäste är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat)

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

Levereras som platsbesparande platt-pack

Aluminiumkonstruktion

Horisontell rälstyp "tung"

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Stöt- och vibrationstestade enligt de tyska Bahnstandarderna BN 411002, BN 411003

IP 20, i enlighet med IEC 60529

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>EMC-skydd:</b>  | Ja                     |
| <b>Yta:</b>        | Anodiserad; Passiverad |
| <b>Material:</b>   | Aluminium              |
| <b>Produkttyp:</b> | Underrack/chassi       |



## SPECIFIKATIONER

Table 1/2


| Katalognummer | Rackhöjd | Djup (D) | Antal i förpackningen | För montering | Kortdjup            | Packningstyp |
|---------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 24563-172     | 3U       | 235mm    | 1                     | Bakplan       | 160mm, 220mm        | Textil       |
| 24563-173     | 3U       | 295mm    | 1                     | Bakplan       | 160mm, 220mm, 280mm | Textil       |
| 24563-174     | 3U       | 355mm    | 1                     | Bakplan       | 160mm, 220mm, 280mm | Textil       |
| 24563-472     | 6U       | 235mm    | 1                     | Bakplan       | 160mm, 220mm        | Textil       |
| 24563-473     | 6U       | 295mm    | 1                     | Bakplan       | 160mm, 220mm, 280mm | Textil       |
| 24563-474     | 6U       | 355mm    | 1                     | Bakplan       | 160mm, 220mm, 280mm | Textil       |

Table 2/2

| Katalognummer | Stöt- och vibrationstolerans | Handtag ingår | Montage | Uppfyller       | Rackbredd | Statisk belastning |
|---------------|------------------------------|---------------|---------|-----------------|-----------|--------------------|
| 24563-172     | 5g (force)                   | Nej           | Rack    | IEC 60297-3-103 | 84HP      | 15kg               |
| 24563-173     | 5g (force)                   | Nej           | Rack    | IEC 60297-3-103 | 84HP      | 15kg               |
| 24563-174     | 5g (force)                   | Nej           | Rack    | IEC 60297-3-103 | 84HP      | 15kg               |
| 24563-472     | 5g (force)                   | Nej           | Rack    | IEC 60297-3-103 | 84HP      | 15kg               |
| 24563-473     | 5g (force)                   | Nej           | Rack    | IEC 60297-3-103 | 84HP      | 15kg               |
| 24563-474     | 5g (force)                   | Nej           | Rack    | IEC 60297-3-103 | 84HP      | 15kg               |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

