


EuropacPRO 19-tums subrack-kit för bakplan, eftermontering av skydd

Oskärmat underrack för montering på bakplan.



DESIGN

Subrack med sidopanel typ F ("flexibelt"), främre 19-tums fäste medföljer, djupjusterbart 19-tums fäste säljs separat (ingår inte i levererade artiklar)

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

Aluminiumkonstruktion

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

Levereras som platsbesparande platt-pack

Horisontell skentyp "Light"

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

EMC-skydd: Nej
Yta: Anodiserad; Passiverad
Produkttyp: Underrack/chassi



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Antal i förpackningen	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24563-131	3U	175mm	1	Bakplan	160mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-132	3U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-133	3U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-134	3U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-135	3U	415mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-136	3U	475mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-431	6U	175mm	1	Bakplan	160mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-432	6U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-433	6U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-434	6U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-435	6U	415mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-436	6U	475mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)

Table 2/2

Katalognummer	Handtag ingår	Montage	Uppfyller	Material	Rackbredd	Statisk belastning
24563-131	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-132	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-133	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-134	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-135	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-136	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-431	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-432	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-433	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-434	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-435	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

Katalognummer	Handtag ingår	Montage	Uppfyller	Material	Rackbredd	Statisk belastning
24563-436	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.