

EuropacPRO 19-tums subrack-kit för bakplan, eftermontering av skydd

Oskärmat underrack för montering på bakplan.



DESIGN

Subrack med sidopanel typ F ("flexibelt"), främre 19-tums fäste medföljer, djupjusterbart 19-tums fäste säljs separat (ingår inte i levererade artiklar)

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

Aluminiumkonstruktion

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

Levereras som platsbesparande platt-pack

Horisontell skentyp "Light"

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Yta:	Anodiserad; Passiverad
EMC-skydd:	Nej
Produkttyp:	Underrack/chassi



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Antal i förpackningen	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24563-132	3U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-133	3U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-134	3U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-135	3U	415mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-136	3U	475mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-431	6U	175mm	1	Bakplan	160mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-432	6U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-433	6U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-434	6U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-435	6U	415mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-131	3U	175mm	1	Bakplan	160mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-436	6U	475mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)

Table 2/2

Katalognummer	Handtag ingår	Montage	Uppfyller	Material	Rackbredd	Statisk belastning
24563-132	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-133	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-134	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-135	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-136	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-431	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-432	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-433	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-434	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-435	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-131	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

Katalognummer	Handtag ingår	Montage	Uppfyller	Material	Rackbredd	Statisk belastning
24563-436	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE