

EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, robust, skärmad

Subrack med förstärkta horisontella skenor och sidopaneler för montering på bakplan.



DESIGN

Subrack med sidopanel och horisontell skena, typ R "robust" med 3 hål för ökad stabilitet (+60% jämfört med 2 hål för "tunga" skenor)

Aluminiumkonstruktion

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist. Särskilda adapterskenor gör det möjligt att montera ledningsbundna kylda enheter

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Stöt- och vibrationstestad enligt mil 167, IEC 61587 DL 3, mil 810 G, mil 901D. Stöt- och vibrationstålig i alla tre axiella riktningar.

Levereras som platsbesparande platt-pack

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga. Subrack med teleskopskenor kan användas för skåpmontering på begäran

Horisontell skentyp "robust"

EMC-skydd:	Ja
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Underrack/chassi



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Antal i förpackningen	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24567-149	3U	295mm	1	Bakplan	160mm	Textil
24567-449	6U	295mm	1	Bakplan	160mm	Textil

Table 2/2

Katalognummer	Stöt- och vibrationstolerans	Handtag ingår	Montage	Uppfyller	Rackbrädd	Statisk belastning
24567-149	25g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Testrapporter online.

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

