


EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, skärmad, CompactPCI

EMC-skärmat underrack för montering på bakplan, för CPCI-tillämpningar.



DESIGN

Subrack med sidopanel typ F ("flexibel") för CompactPCI plug-in-enheter med hög in- och uttagskraft

Aluminiumkonstruktion

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

Levereras som platsbesparande platt-pack

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Horisontell rälstyp "tung"

Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Produkttyp:	Underrack/chassi
EMC-skydd:	Ja



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Bakre I/O	Antal i förpackningen	För montering	Kortdjup
24563-152	3U	235mm		1	Bakplan	160mm
24563-457	6U	275mm	Ja	1	Bakplan	80mm, 160mm
24563-452	6U	235mm		1	Bakplan	160mm
24563-157	3U	275mm	Ja	1	Bakplan	80mm, 160mm


Table 2/2

Katalognummer	Packningstyp	Handtag ingår	Montage	Uppfyller	Rackbredd	Statisk belastning
24563-152	Textil	Nej	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	84HP	11kg
24563-457	Textil	Nej	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	84HP	11kg
24563-452	Textil	Nej	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	84HP	11kg
24563-157	Textil	Nej	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	84HP	11kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE