

EuropacPRO 19-tums subrack-sats för din-kontakt, eftermontering av skärmning

Oskärmat underrack för din-kontaktmontering en 60603-2 (din 41612).



DESIGN

Subrack med sidopanel typ F ("flexibelt"), främre 19-tums fäste medföljer, djupjusterbart 19-tums fäste säljs separat (ingår inte i levererade artiklar)

Aluminiumkonstruktion

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Bakre horisontella skenor för kontaktmontering (IEC 60603-2 / din 41612)

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

Levereras som platsbesparande platt-pack

Horisontell skentyp "Light"

Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad; Passiverad
EMC-skydd:	Nej
Produkttyp:	Underrack/chassi



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Antal i förpackningen	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24563-194	3U	355mm	1	DIN-kontakt	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-191	3U	175mm	1	DIN-kontakt	160mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-192	3U	235mm	1	DIN-kontakt	160mm, 220mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-494	6U	355mm	1	DIN-kontakt	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-491	6U	175mm	1	DIN-kontakt	160mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-493	6U	295mm	1	DIN-kontakt	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-193	3U	295mm	1	DIN-kontakt	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)
24563-492	6U	235mm	1	DIN-kontakt	160mm, 220mm	Rostfritt stål (kan eftermonteras)

Table 2/2

Katalognummer	Handtag ingår	Montage	Uppfyller	Rackbredd	Statisk belastning
24563-194	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-191	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-192	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-494	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-491	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-493	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-193	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-492	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE