

EuropacPRO 19-tums subracksats för järnväg, skärmad, en 50155, CompactPCI

Subrack för järnvägstillämpningar, uppfyller EN50155-standarden, för kompakta PCI-tillämpningar.



DESIGN

Stöt- och vibrationstestad enligt en 50155, del 12.2.11

Fästet på 19 tum är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat) och är särskilt lämpat för höga mekaniska påfrestningar (vibrationstålighet)

Den dubbla skruvpositionen på 19 tum ger extra säkerhet (NFF-standard)

IP 20, i enlighet med IEC 60529

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

Aluminiumkonstruktion

Levereras som platsbesparande platt-pack

Statisk belastning:	15kg
Rackbredd:	84HP
Djup:	235mm
Material:	Aluminium
Uppfyller:	IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 del 12.2.11
Produkttyp:	Underrack/chassi
EMC-skydd:	Ja



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	För montering	Kortdjup	Packningstyp	Stöt- och vibrationstolerans
21500-081	3U	1	Bakplan	160mm	Textil	5g (force)
21500-082	6U	1	Bakplan	160mm	Textil	5g (force)

Table 2/2

Katalognummer	Handtag ingår	Montage	Yta
21500-081	Ja	Rack	Anodiserad, Passiverad
21500-082	Ja	Rack	Anodiserad, Passiverad

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Testrapporter finns tillgängliga online.

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE