

# EuropacPRO 19-tums subrack-sats för järnväg, skärmad, SNCF, CompactPCI

Subrack för järnvägstillämpningar, överensstämmer med SNCF-standard, skärmad version för CompactPCI-tillämpningar.



## DESIGN

SNCF-listad, EuropacPRO-fer, testad enligt NF F 61-005 och NF F 60-002

Fästet på 19 tum är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat) och är särskilt lämpat för höga mekaniska påfrestningar (vibrationstålighet)

Sidostöd enligt NFF-standard gör det lättare att föra in underrack i (skåpets)ram. Den dubbla skruvpositionen på 19 tum ger extra säkerhet (NFF-standard)

IP 20, i enlighet med IEC 60529

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

Aluminiumkonstruktion

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

Levereras som platsbesparande platt-pack

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Statisk belastning:</b> | 15kg                                                          |
| <b>Djup:</b>               | 320mm                                                         |
| <b>Material:</b>           | Aluminium                                                     |
| <b>Yta:</b>                | Anodiserad; Passiverad                                        |
| <b>Uppfyller:</b>          | IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
| <b>Produkttyp:</b>         | Underrack/chassi                                              |
| <b>EMC-skydd:</b>          | Ja                                                            |



## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhöjd | Rackbredd | Antal i förpackningen | För montering | Kortdjup | Packningstyp |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|----------|--------------|
| 21500-046     | 6U       | 84HP      | 1                     | Bakplan       | 160mm    | Textil       |
| 21500-047     | 3U       | 84HP      | 1                     | Bakplan       | 160mm    | Textil       |
| 21500-072     | 6U       | 36HP      | 1                     | Bakplan       | 160mm    | Textil       |
| 21500-069     | 3U       | 36HP      | 1                     | Bakplan       | 160mm    | Textil       |

Table 2/2

| Katalognummer | Stöt- och vibrationstolerans | Handtag ingår | Montage | Certifieringar |
|---------------|------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 21500-046     | 5g (force)                   | Ja            | Rack    | SNCF, RoHS     |
| 21500-047     | 5g (force)                   | Ja            | Rack    | SNCF, RoHS     |
| 21500-072     | 5g (force)                   | Ja            | Rack    | RoHS           |
| 21500-069     | 5g (force)                   | Ja            | Rack    | RoHS           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Fer = ferroviaire = franska järnvägar, 1 T = 4 HP = 20,32 mm uttag/monteringsram för underrack, rostfritt stål, 9 T eller 21 T på begäran.

Version 9 T som är tillgänglig på begäran; testrapporter som är tillgängliga online.

Färg på styrskenor enligt IEEE 1101,10 röd = plats för CPU-kort; grå = plats för kringutrustning; grön = plats för CompactPCI; 19 tums?nätaggregat 0,1 tums offset.

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**