


# EuropacPRO täckplatta, Universal



En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd. Locket kan användas på icke-standardiserade brädor kommer att monteras i understället.

## DESIGN

Skärmning tillhandahålls av valfria EMC-packningar av rostfritt stål, mellan täckplattan och sidopanelen

För variabel positionering av horisontella skenor, t.ex. för kretskort med icke-standardformat

Perforeringsgrad 58 %

Lämplig för användning med alla horisontella skenor

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Yta:</b>           | Passiverad |
| <b>Material:</b>      | Aluminium  |
| <b>Produktfamilj:</b> | EuropacPRO |
| <b>Produkttyp:</b>    | Täckplatta |
| <b>Typ:</b>           | Universell |
| <b>Fungerar med:</b>  | Underrack  |



## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Rackbredd | Djup  | Antal i förpackningen | Paketenhet |
|---------------|-----------|-------|-----------------------|------------|
| 24560-031     | 42HP      | 175mm | 2                     | Par        |
| 24560-032     | 42HP      | 235mm | 2                     | Par        |
| 24560-033     | 42HP      | 295mm | 2                     | Par        |
| 24560-041     | 63HP      | 175mm | 2                     | Par        |
| 24560-042     | 63HP      | 235mm | 2                     | Par        |
| 24560-043     | 63HP      | 295mm | 2                     | Par        |
| 24560-051     | 84HP      | 175mm | 2                     | Par        |
| 24560-052     | 84HP      | 235mm | 2                     | Par        |
| 24560-053     | 84HP      | 295mm | 2                     | Par        |
| 24560-054     | 84HP      | 355mm | 2                     | Par        |
| 24560-055     | 84HP      | 415mm | 2                     | Par        |
| 24560-056     | 84HP      | 475mm | 2                     | Par        |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Dessutom krävs 4 kontaktskenor per underrack för att fästa skyddet på den horisontella skenan.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.