


EuropacPRO avdelarplatta



Avdelarplattan gör det möjligt för användaren att skapa ett separat område inuti ett underställ eller en låda. Plattan kan klippas i perforeringen av de horisontella skenorna. Underhyllorna eller väskarna måste demonteras om plattan ska monteras ihop.

DESIGN

Monteras genom att fästas i horisontella skenor

Utrymmeskrav på komponentsidan: 2,0 mm

Montering beror på packningsmetod (packning i rostfritt stål/textil)

Material: Rostfritt stål
Produktfamilj: EuropacPRO
Produkttyp: Sidopanel
Fungerar med: Underrack



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Djup	Längd
34562-761	3U	1	160mm	160mm
34562-762	3U	1	220mm	220mm
34562-763	6U	1	160mm	160mm
34562-764	6U	1	220mm	220mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Efterföljande installation av avdelarplattan i ett monterat underställ kräver att de horisontella skenorna tas bort i förväg.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

