


EuropacPRO monteringsplatta för användning med täckplatta



Monteringsplatta för användning med täckplåtar för installation och fästning av tunga komponenter. Monteringsplattor med full bredd (lika breda som underrack eller systemväska) är fästa på sidopanelerna. De delbreddsfastplattorna är fästa på sidopanelen och den horisontella skenan med hjälp av en monteringsremsa.

Styrskenor av typ 4,4? Och typ förstärkta kan inte användas i kombination med en monteringsplatta. Övre/undre kåpa som ska sättas in i spåret på lampans (typ L) horisontella skenor kan inte användas i kombination med en monteringsplatta.

DESIGN

För montering och montering av tunga komponenter

Monteringsplatta, full bredd: Monteringsplattan är lika bred som underrack/systemväska och är fäst vid sidopanelerna

En styrskena kan monteras i första och sista spårläget

Förutom monteringsplattan kan EMC-täckplattor även monteras på understället

Styrskenor av typ 4,4 och "förstärkt" kan inte användas

Material: Aluminium
Produktfamilj: EuropacPRO
Produkttyp: Montageplåt
Fungerar med: Underrack



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Rackbredd	Antal i förpackningen	Djup	Bredd	Certifieringar
34563-004	84HP	1	112.5mm	431.35mm	RoHS
34563-024	84HP	1	172.5mm	431.35mm	RoHS
34563-026	84HP	1	232.5mm	431.35mm	
34563-028	84HP	1	292.5mm	431.35mm	
34563-042	84HP	1	352.5mm	431.35mm	
34563-044	84HP	1	412.5mm	431.35mm	
34563-001	28HP	1	112.5mm	146.88mm	RoHS
34563-002	42HP	1	112.5mm	217.99mm	RoHS

Katalognummer	Rackbredd	Antal i förpackningen	Djup	Bredd	Certifieringar
34563-003	63HP	1	112.5mm	324.67mm	RoHS
34563-009	28HP	1	172.5mm	146.88mm	RoHS
34563-014	42HP	1	172.5mm	217.99mm	RoHS
34563-019	63HP	1	172.5mm	324.67mm	RoHS

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

