


EuropacPRO perforerad skena för kontaktdon



Perforerad plattskena för montering av kontakter m.m. EN 60603-2 och din 41612, på VT horisontella skenor.

DESIGN

Tillsammans med bakre horisontella skenor, VT

För kontaktmontering enligt en 60603-2, din 41612

Material: Aluminium
Yta: Passiverad
Produkttyp: Perforerad skena



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Rackbredd	Antal i förpackningen	Längd	Produktfamilj	Fungerar med	Certifieringar
20822-052	4HP	4	20.32m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO	Underrack, Lådor	
20822-046	40HP	4	203.2m m	EuropacPRO	Underrack	RoHS
20822-053	8HP	4	40.64m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO	Underrack, Lådor	
20822-051	20HP	4	101.6m m	EuropacPRO	Underrack	RoHS
20822-047	60HP	4	304.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO	Underrack, Lådor	RoHS

Katalognummer	Rackbredd	Antal i förpackningen	Längd	Produktfamilj	Fungerar med	Certifieringar
20822-050	42HP	4	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO	Underrack, Lådor	RoHS
20822-049	28HP	4	142.24m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO	Underrack, Lådor	RoHS
20822-048	84HP	4	431.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO	Underrack, Lådor	RoHS

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

En gängad insats krävs för att fästa den perforerade skenan på den horisontella skenan.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE