


Främre ram för EMC-skärmning för montering av horisontella brädor



Montering av främre ram ger kontakt mellan underrack och enheter. Den måste användas om en kund har valt en sats för horisontell kortmontering.

DESIGN

Montering av främre ram ger kontakt mellan underrack och enheter

Material: Aluminium
Produktfamilj: EuropacPRO
Produkttyp: Sidopanel
Fungerar med: Underrack



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Yta
24564-109	3U	20HP	1	Anodiserad, Passiverad
24564-209	4U	28HP	1	Anodiserad, Passiverad

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

H=128,40 mm, h1=h2= 13,23 mm.

EMC-kontaktlist, rostfritt stål, se underenheter/frontpaneler.

Vänligen beställ tillbehör separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE