


# Frontpanel EMC textilskärningssats, -40 upp till +70C.



De textila EMC-packningarna sätts in i ett spår på höger sida av de U-formade frontpanelerna. Packningarna är limmade på frontpanelen.

## DESIGN

Textil EMC-packning fästs i sidled på frontpanelen eller i spåret på den högra profilen beroende på vad som är lämpligt.

Profiltätningen limmas på kontaktytan på 19-tumsfästet eller i den bakre vinkeln och skapar den ledande anslutningen till de U-formade frontpanelerna

Temperaturområde -40 C... +70 OC

**Fungerar med:** Underrack; Lådor; Frontpaneler  
**Produktfamilj:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; PropacPRO; Plugin-enhet av ramtyp  
**Produkttyp:** Avskärmningssats  
**Material:** Termoplastiska elastomer





## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Rackhöjd | Antal i förpackningen | Djup (D) | Höjd (H) | Bredd (W) | Brandklassning |
|---------------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------------|
| 21101-856     | 6U       | 100                   | 1.62mm   | 232mm    | 3.8mm     | UL® 94V-0      |
| 21101-853     | 3U       | 10                    | 1.62mm   | 97mm     | 3.8mm     | UL® 94V-0      |
| 21101-857     | 2U       | 10                    | 1.62mm   | 52mm     | 3.8mm     | UL® 94V-0      |
| 21101-855     | 6U       | 10                    | 1.62mm   | 232mm    | 3.8mm     | UL® 94V-0      |
| 21101-854     | 3U       | 100                   | 1.62mm   | 97mm     | 3.8mm     | UL® 94V-0      |
| 21101-859     | 9U       | 10                    | 1.62mm   | 365.5mm  | 3.8mm     | UL® 94V-0      |
| 21101-858     | 4U       | 10                    |          |          |           |                |
| 21101-978     | 5U       | 10                    |          |          |           |                |
| 21101-904     | 9U       | 100                   |          |          |           |                |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

EMC-packningar (textil) krävs för skärmning av frontpanelerna.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**