

Frontpanel, anodiserad framsida, ledande baksida, oskärmad

Frontpanel, oskärmad, främre anodiserad och bakre ledande.

DESIGN

Frontpanel med delbredd, Al, 2,5 mm

Al, främre anodiserad, ledande



Djup (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel utan handtag



SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Montage	Främre finish	Bakre finish
30847-470	3U	2HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-464	4U	63HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-480	9U	8HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-125	6U	5HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-148	6U	28HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-183	6U	63HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-047	3U	8HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-067	3U	28HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Montage	Främre finish	Bakre finish
30847-476	4U	4HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-127	6U	7HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-468	5U	63HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-463	4U	42HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-471	3U	3HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-046	3U	7HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-128	6U	8HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-126	6U	6HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-045	3U	6HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-130	6U	10HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-469	5U	84HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-081	3U	42HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande

Table 2/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Montage	Främre finish	Bakre finish
30838-123	3U	84HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-460	2U	63HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-141	6U	21HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-462	4U	28HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-132	6U	12HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-044	3U	5HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-043	3U	4HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-136	6U		1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-134	6U	14HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-102	3U	63HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-467	5U	42HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-053	3U	14HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-459	2U	42HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-556	9U	84HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-458	2U	28HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-055	3U	16HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-162	6U	42HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-204	6U	84HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-484	9U	12HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-465	4U	84HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande

Table 3/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Montage	Främre finish	Bakre finish
30838-051	3U	12HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-060	3U	21HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-466	5U	28HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-461	2U	84HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-049	3U	10HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30847-482	9U	10HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande
30838-124	6U	4HP	1	Skrivas på front	Anodiserad	Ledande

Table 1/3

Katalognummer	Behandlade kanter	Uppfyller	EMC-skydd	Höjd (H)	Bredd (W)	Certifieringar
30847-470	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4m m	9.8mm	RoHS
30847-464	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9m m	319.7mm	RoHS
30847-480	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1m m	40.3mm	RoHS
30838-125	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8m m	25mm	RoHS
30838-148	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8m m	141.9mm	RoHS
30838-183	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8m m	319.7mm	RoHS
30838-047	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4m m	40.3mm	RoHS
30838-067	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4m m	141.9mm	RoHS
30847-476	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1m m	20mm	RoHS
30838-127	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8m m	35.2mm	RoHS
30847-468	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4m m	319.7mm	
30847-463	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9m m	213mm	RoHS
30847-471	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4m m	14.9mm	RoHS
30838-046	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4m m	35.2mm	RoHS

Katalognummer	Behandladekanter	Uppfyller	EMC-skydd	Höjd (H)	Bredd(W)	Certifieringar
30838-128	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	40.3mm	RoHS
30838-126	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	30.1mm	RoHS
30838-045	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	30.1mm	RoHS
30838-130	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	50.5mm	RoHS
30847-469	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4mm	426.4mm	
30838-081	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	213mm	RoHS

Table 2/3

Katalognummer	Behandladekanter	Uppfyller	EMC-skydd	Höjd (H)	Bredd (W)	Certifieringar
30838-123	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	426.4mm	RoHS
30847-460	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84mm	319.7mm	
30838-141	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	106.3mm	RoHS
30847-462	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	141.9mm	
30838-132	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	60.6mm	RoHS
30838-044	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	25mm	RoHS
30838-043	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	20mm	RoHS
30838-136	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	80.9mm	RoHS
30838-134	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	70.8mm	RoHS
30838-102	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	319.7mm	RoHS
30847-467	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4mm	213mm	
30838-053	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	70.8mm	RoHS



Katalognummer	Behandladekanter	Uppfyller	EMC-skydd	Höjd (H)	Bredd(W)	Certifieringar
30847-459	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84mm	213mm	
30847-556	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1mm	426.4mm	RoHS
30847-458	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84mm	141.9mm	
30838-055	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	80.9mm	RoHS
30838-162	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	213mm	RoHS
30838-204	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	426.4mm	RoHS
30847-484	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1mm	60.6mm	RoHS
30847-465	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	426.4mm	RoHS

Table 3/3

Katalognummer	Behandladekanter	Uppfyller	EMC-skydd	Höjd (H)	Bredd (W)	Certifieringar
30838-051	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	60.6mm	RoHS
30838-060	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	106.3mm	RoHS
30847-466	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4mm	141.9mm	
30847-461	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84mm	426.4mm	RoHS
30838-049	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	50.5mm	RoHS
30847-482	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1mm	50.5mm	RoHS
30838-124	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	20mm	RoHS

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsmaterial (hylsor, flänsskruvar) separat.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE