

# Frontpanel, frontskärmad, sidogångjärn

Frontpanel med EMC-packning i textil, sidomonterad enhet.

## DESIGN

Frontpanel med textil EMC-packning

Möjliggör montering på horisontella skenor

Lämplig för underrack och lådor

Gångjärnen kan monteras på vänster eller höger sida

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Djup (D):</b>      | 2.5mm                   |
| <b>Rackbredd:</b>     | 84HP                    |
| <b>Material:</b>      | Aluminium               |
| <b>Yta:</b>           | Anodiserad; Passiverad  |
| <b>Tillbehörstyp:</b> | Frontpanel              |
| <b>Produkttyp:</b>    | Frontpanel              |
| <b>Typ:</b>           | Frontpanel utan handtag |
| <b>EMC-skydd:</b>     | Nej (kan eftermonteras) |



## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhöjd | Antal i förpackningen | Montage                | Packningstyp | Främre finish | Bakre finish |
|---------------|----------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 20848-611     | 3U       | 1                     | Gångjärnsförsedd, sida | Textil       | Anodiserad    | Ledande      |
| 20848-617     | 6U       | 1                     | Gångjärnsförsedd, sida | Textil       | Anodiserad    | Ledande      |

Table 2/2

| Katalognummer | Behandlade kanter | Höjd (H) | Bredd (W) |
|---------------|-------------------|----------|-----------|
| 20848-611     | Nej               | 128.4mm  | 426.4mm   |
| 20848-617     | Nej               | 261.8mm  | 426.4mm   |



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**