

Frontpanel, skärmad, bottengångjärn

U-profil frontpanel botten gångjärn för textilpackning.

DESIGN

U-profilens frontpanel kan öppnas i 135 graders öppningsvinkel (ej RatiopacPRO)

Möjliggör montering på horisontella skenor

Skärmad U-frontpanel med textil EMC-packning

Lämplig för underställ (EuropacPRO) och väskor (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)



Djup (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel utan handtag



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Montage	Packningstyp	Främre finish
20848-599	3U	42HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-604	6U	84HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-608	3U	28HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-605	4U	42HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-602	6U	42HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-601	3U	84HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad


Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Montage	Packningstyp	Främrefinish
20848-607	4U	84HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-606	4U	63HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-600	3U	63HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-696	6U	28HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad
20848-603	6U	63HP	1	Gångjärnsförsedd, underdel	Textil	Anodiserad

Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	EMC-skydd	Höjd (H)	Bredd (W)
20848-599	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	128.4m m	213mm
20848-604	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	261.8m m	426.4m m
20848-608	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	128.4m m	141.9m m
20848-605	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	172.9m m	213mm
20848-602	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	261.8m m	213mm
20848-601	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	128.4m m	426.4m m
20848-607	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	172.9m m	426.4m m
20848-606	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	172.9m m	319.7m m
20848-600	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	128.4m m	319.7m m
20848-696	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	261.8m m	141.9m m
20848-603	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej (kan eftermonteras)	261.8m m	319.7m m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Frontpanelen kan tas bort i öppet läge (> 135 grader).



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE