


Skruvstift



För att fästa den gängade insatsen i den horisontella skenan.

DESIGN

Skruvstift

Typ: Skruvstift
 Produkttyp: Skruv



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Längd	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Yta	Material	Produktfamilj
21102-980	8mm	100	M2.5		Rostfritt stål	
21100-276	8mm	100	M2.5	Förtennad	Stål	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO
21100-646	8mm	100	M3	Förtennad	Stål	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO

Table 2/2

Katalognummer	Fungerar med	Vridmoment	Certifieringar
21102-980	Underrack, Lådor, Chassi	0.37N·m	
21100-276	Underrack, Lådor, Chassi		RoHS
21100-646	Underrack, Lådor, Chassi		RoHS

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE