

Styrskena Tillbehör för tunga kretskort, extra stark



Denna förstärkta styrskena för tunga kretskort av typen tillbehör utgör ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. Styrskenorerna kan dessutom skruvas fast i horisontalplanet

DESIGN

För särskilt tunga kretskort, plug-in-enheter eller plug-in-enheter av ramtyp

Montering, endast för bultning på horisontella skenor av typ H (tung) och typ R (robust)

Aluminiumprofil

Material:	Aluminium
Produktfamilj:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttyp:	Styrskena
Typ:	Kraftigt utförande
Fungerar med:	Underrack; Lådor; Chassi
Yta:	Anodiserad



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Kortdjup	Spårbredd	Färg	Antal i förpackningen
34562-881	160mm	2	Silver	1
34562-882	220mm	2	Silver	1
34562-883	280mm	2	Silver	1
34562-884	340mm	2	Silver	1
34562-885	400mm	2	Silver	1
34564-881	160mm	2.5	Silver	1
34564-882	220mm	2.5	Silver	1
34564-883	280mm	2.5	Silver	1
34564-884	340mm	2.5	Silver	1
34564-885	400mm	2.5	Silver	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker endast i standardförpackning.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.