


Styrskena i flera delar, mellanstycke aluminium/plast extrudering



Styrskenas mittstycke för individuella styrskenor i flera delar av plast eller aluminiumprofil. Lämplig för Standard, Accessory, 4,4-tums PCB-typer och ändstycken med kodning.

DESIGN

Mittprofil för montering av styrskenor för 2 mm spårbredd
2 plaständstycken krävs, dessa trycks på båda ändarna av mittprofilen

Styrskenorerna kan monteras i horisontella skenor (Al-extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Förvaringstemperatur: Från -40 oC ... 130 oC

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttyp: Styrskena
Typ: Mittsektion



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Kortdjup	Spårbredd	Färg	Material	Antal i förpackningen	Fungerar med
34560-891	160mm	2	Silver	Aluminium	1	Underrack, Lådor, Chassi
34560-892	220mm	2	Silver	Aluminium	1	Underrack, Lådor, Chassi
34560-893	280mm	2	Silver	Aluminium	1	Underrack, Lådor, Chassi
34560-900	1000mm	2	Silver	Aluminium	1	Underrack, Lådor, Chassi
34564-891	160mm	2	Grå	PVC	1	Underrack, Lådor, Chassi
34564-892	220mm	2	Grå	PVC	1	Underrack, Lådor, Chassi
34564-893	280mm	2	Grå	PVC	1	Underrack, Lådor, Chassi
34564-900	1000mm	2	Grå	PVC	1	Underrack, Lådor, Chassi

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Färgkod
34560-891	Anodiserad	

Katalognummer	Yta	Färgkod
34560-892	Anodiserad	
34560-893	Anodiserad	
34560-900	Anodiserad	
34564-891		RAL 7035
34564-892		RAL 7035
34564-893		RAL 7035
34564-900		RAL 7035

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans måv ska anges i SPQ (Standard Pack Quantity). Priset är per enskild artikel.

En styrskena består av 1 par huvudstycken och 1 profilstycke.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.