


Styrskena i flera delar, mellanstycke aluminium/plast extrudering



Styrskenas mittstycke för individuella styrskenor i flera delar av plast eller aluminiumprofil. Lämplig för Standard, Accessory, 4,4-tums PCB-typer och ändstycken med kodning.

DESIGN

Mittprofil för montering av styrskenor för 2 mm spårbredd

2 plaständstycken krävs, dessa trycks på båda ändarna av mittprofilen

Styrskenorerna kan monteras i horisontella skenor (Al-extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Förvaringstemperatur: Från -40 oC ... 130 oC

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttyp: Styrskena
Typ: Mittsektion



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Färg	Antal i förpackningen	Kortdjup	Spårbredd	Färgkod
34560-891	Aluminium	Silver	1	160mm	2	
34560-893	Aluminium	Silver	1	280mm	2	
34564-891	PVC	Grå	1	160mm	2	RAL 7035
34564-893	PVC	Grå	1	280mm	2	RAL 7035
34564-900	PVC	Grå	1	1000mm	2	RAL 7035
34564-892	PVC	Grå	1	220mm	2	RAL 7035
34560-900	Aluminium	Silver	1	1000mm	2	
34560-892	Aluminium	Silver	1	220mm	2	

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Fungerar med
34560-891	Anodiserad	Underrack, Lådor, Chassi
34560-893	Anodiserad	Underrack, Lådor, Chassi
34564-891		Underrack, Lådor, Chassi
34564-893		Underrack, Lådor, Chassi
34564-900		Underrack, Lådor, Chassi
34564-892		Underrack, Lådor, Chassi
34560-900	Anodiserad	Underrack, Lådor, Chassi
34560-892	Anodiserad	Underrack, Lådor, Chassi

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans mäv ska anges i SPQ (Standard Pack Quantity). Priset är per enskild artikel.

En styrskena består av 1 par huvudstycken och 1 profilstycke.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplisering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE