


# Horisontell skena perforerad remsa



Perforerad remsa av 1mm aluminium för centrering av skärmade plug-in enheter.

## DESIGN

För centrering av skärmade insticksenheter

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>      | Aluminium                                                               |
| <b>Produktfamilj:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| <b>Produkttyp:</b>    | Perforerad remsa                                                        |
| <b>Fungerar med:</b>  | Underrack; Lådor                                                        |



## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Rackbredd | Antal i förpackningen | Längd     |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 30845-189     | 20HP      | 1                     | 106.48mm  |
| 30845-209     | 40HP      | 1                     | 208.08mm  |
| 34565-396     | 196HP     | 1                     | 1000.56mm |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kan endast användas med dubbelgängad insats.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

