

IP-PRO aluminiumhölje, EMC



IP-Pro Alu EMC - kapslingen för tillförlitligt skydd mot vatten, damm och elektromagnetiska störningar för känslig elektronik i tuffa miljöer. Beprövad och certifierad för tillämpningar med höga krav på stötar och vibrationer.

DESIGN

Formgjuten aluminiumkapsling finns i 15 olika storlekar, med pulverlackering utomhus i färgen silvergrå (RAL 7001)

Beroende på storlek, kapslingsklass upp till IP67 enligt en 60529

EMC-skärmad

Stöt- och vibrationstålig enligt en 61373 Cat. 2 och AREMA klass I.

IK 09 skydd mot yttre mekaniska stötar enligt IEC 62262

Kapslingens temperaturområde från 40 till +90C.

Färgkod:	RAL 7001
Material:	Aluminium
Produktfamilj:	IP-PRO ALU EMC
Produkttyp:	Låda för liten formfaktor
Typ:	Robust

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Silvergrå
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Silvergrå
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Silvergrå
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Silvergrå
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Silvergrå
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Silvergrå
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Silvergrå
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Silvergrå
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Silvergrå
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Silvergrå
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Silvergrå
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Silvergrå

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Silvergrå
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Silvergrå
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Silvergrå

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Form
26880-001	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-002	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-003	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-004	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-005	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-006	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-007	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-008	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-009	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-010	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-011	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-012	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-013	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-014	Pulverlackerad	Rektangulär
26880-015	Pulverlackerad	Rektangulär

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För mekaniska modifieringar, innovativa PCB- och kabelfästningslösningar, samt kylkoncept, vänligen kontakta oss.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

