

LHX+ fläktfack

DESIGN

LHX+ fläktbrickor gör det enkelt att byta fläktar under drift



Produkttyp: Fläktbricka

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Fungerar med	Antal i förpackningen	Luftflödesriktning
29714-025	244.24mm	215.15mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Front till topp
29714-026	244.24mm	443.4mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	Front till topp

Table 2/2

Katalognummer	Färg	Färgkod	Antal fläktar	Yta	Ingångsspänning AC	Material
29714-025	Ljusgrå	RAL 7035	1	Aluminium-zinkpläterad	230V	Stål
29714-026	Ljusgrå	RAL 7035	1	Aluminium-zinkpläterad	230V	Stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE