


# Nätkabel

nVent SCHROFFS nätkabel ger praktisk, universell infästning med variabel infästning. De är allmänna till sin natur och passar in i olika applikationer som fläktar, skåpbelysning, etc., industriella PC-anslutningar, avbrottsfri strömförsörjning, system.



## DESIGN

Tillämpningar: Fläktar, skåpbelysning, industriella PC-anslutningar, avbrottsfri strömförsörjning och system

Produkttyp: Kabel



## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Ingångskontakt         | Utgångskontakt | Längd      | Antal i förpackningen | Färg  | Kontakttyp | Material |
|---------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------|------------|----------|
| 62150-191     | SCHUKO/UTE             | IEC C13        | 2500m<br>m | 1                     | Svart | Rak        | PVC      |
| 60704-020     | SCHUKO/UTE             | IEC C13        | 2500m<br>m | 1                     | Grå   | Vinklad    | PVC      |
| 60103-131     | SCHUKO/UTE             | IEC C13        | 2500m<br>m | 1                     | Grå   | Rak        | PVC      |
| 60110-361     | IEC C14                | IEC C13        | 1000m<br>m | 1                     | Svart | Rak        | PVC      |
| 60197-053     | IEC C14                | IEC C13        | 2500m<br>m | 1                     | Svart | Rak        | PVC      |
| 60110-360     | IEC C14                | IEC C13        | 500mm      | 1                     | Svart | Rak        | PVC      |
| 60103-137     | BS = brittisk standard | IEC C13        | 2500m<br>m | 1                     | Svart | Rak        | PVC      |
| 60103-141     | US = USA-standard      | IEC C13        | 2500m<br>m | 1                     | Svart | Rak        | PVC      |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**