

Nätkabel



nVent SCHROFFS nätkabel ger praktisk, universell infästning med variabel infästning. De är allmänna till sin natur och passar in i olika applikationer som fläktar, skåpbelysning, etc., industriella PC-anslutningar, avbrottsfri strömförsörjning, system.

DESIGN

Tillämpningar: Fläktar, skåpbelysning, industriella PC-anslutningar, avbrottsfri strömförsörjning och system

Produkttyp: Kabel



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Ingångskontakt	Utgångskontakt	Längd	Antal i förpackningen	Färg	Kontakttyp	Material
60103-131	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500m m	1	Grå	Rak	PVC
60103-137	BS = brittisk standard	IEC C13	2500m m	1	Svart	Rak	PVC
60103-141	US = USA-standard	IEC C13	2500m m	1	Svart	Rak	PVC
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500m m	1	Svart	Rak	PVC
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000m m	1	Svart	Rak	PVC
60704-020	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500m m	1	Grå	Vinklad	PVC
62150-191	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500m m	1	Svart	Rak	PVC
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Svart	Rak	PVC

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

